

**Garant****Raccords de sécurité Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	GG0270 3/8
GTIN	4067263138150
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée. Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 5 pièces

**Remarque(s):**

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

**La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

**Description technique**

Filetage extérieur du raccord	3/8 pouce
Pression de service max.	16 bar

Débit	2250 l/min
Type de produit	Raccord

---

## Accessoires

Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 3/8 pouce	080270 3/8
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 3/8 pouce	080290 3/8