

Garant**Raccords de sécurité Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 11mm****Données de commande**

N° commande	GG0272 11
GTIN	4067263138211
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Pression de service max.	16 bar
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	11 mm
Débit	2250 l/min

Type de produit

Raccord

Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord Ø int.
raccord de tuyau (dim. nominales) 11 mm

080272 11

Raccords avec raccords de tuyau Jeu de 5 pièces Ø int.
raccord de tuyau (dim. nominales) 11 mm

080292 11

Raccord avec Stream-Line Ø int. raccord de tuyau (dim.
nominales) 11 mm

080293 11