

**Kit de base, Dim. nom. rain. T / filet.: 16/M14mm****Données de commande**

N° commande	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Classe d'article	32X

Description**Exécution:**

Éléments de vissage traités, classe de résistance 8.8.

Contenu:

Hauteurs de serrage pour 2 points de serrage en mm: 178

Hauteurs de serrage pour 4 points de serrage en mm: 135

Bride de serrage crénelée: 2× réf. 14×100 mm; 2× réf. 14×150 mm

Cales, crénelées L×l×H en mm: 4× réf. 2 (38×31×66); 4× réf. 3 (67×31×117)

Vis pour rainures en T, classe résist. 8.8: 4× M14×16×100 mm; 4× M14×16×160 mm

Goujon fileté, classe résist. 8.8 en mm: 4× M14×100

Ecrou 6 pans (hauteur 1,5 d): 4× M14

Rondelle pour outils de serrage: 4× M14

Ecrou allongé: 4× M14

Poids en kg: 9,3

Dim. ext. carton en mm: 213×153×109

Description technique

Type de produit	Vis de serrage
-----------------	----------------

