

**Kit de base, Dim. nom. rain. T / filet.: 18/M16mm****Données de commande**

N° commande	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Classe d'article	32X

Description**Exécution:**

Éléments de vissage traités, classe de résistance 8.8.

Contenu:

Hauteurs de serrage pour 2 points de serrage en mm: 178

Hauteurs de serrage pour 4 points de serrage en mm: 150

Bride de serrage crénelée: 2× réf. 18×125 mm; 2× réf. 18×160 mm

Cales, crénelées L×l×H en mm: 4× réf. 2 (38×31×66); 4× réf. 3 (67×31×117)

Vis pour rainures en T, classe résist. 8.8: 4× M16×18×100 mm; 4× M16×18×160 mm

Goujon fileté, classe résist. 8.8 en mm: 4× M16×125

Ecrou 6 pans (hauteur 1,5 d): 4× M16

Rondelle pour outils de serrage: 4× M16

Ecrou allongé: 4× M16

Poids en kg: 12,2

Dim. ext. carton en mm: 236×208×95

Description technique

Type de produit	Vis de serrage
-----------------	----------------

