



disque abrasif/meule CC-GRIND#View SGP STEELOX, Type: 125mm



Données de commande

N° commande	566363 125
GTIN	4007220494189
Classe d'article	550

Description

Exécution:

Disques abrasif **agressif** avec **plateau en fibre de verre intégré**.

Utilisation:

Pour **ponçages durs et rugueux** sur surfaces et arêtes.

Alternative économique aux disques d'ébarbage avec une **nette réduction des contraintes liées à la chaleur, au bruit, à la poussière et aux vibrations**.

Utiliser un angle d'attaque plat et un entraînement puissant (> 1200 W).

Matière(s):

Matériaux usinables:

Aciers de cémentation

Acier inoxydable (INOX)

Acier

Aciers à outils

Bois

Description technique

Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm

Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Optimisé pour le matériau	INOX
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Nombre de couches	1
Type de produit	disque abrasif/meule

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		