Garant GRIDUING

Support de tuyaux, Type: 5



Données de commande

N° commande	998162 5
GTIN	4067263139065
Classe d'article	91P

Description

Exécution:

Support de tuyaux pour fixation sur des portes ou des parois de conteneurs. Avec 2 supports de tuyaux carrés et 3 supports de tuyaux ronds pour le stockage de barres ou similaires.

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Description technique

Hauteur	450 mm
Profondeur	55 mm
Charge admissible par support de tuyaux	15 kg
Profondeur du support de tuyaux carré	50 mm
Ø support de tuyaux rond	42 mm
Poids	8 kg
Nombre de supports de tuyaux carrés	2

Support de tuyaux carré large	50 mm
Largeur	500 mm
Nombre de supports de tuyaux ronds	3
Charge admissible totale	75 kg
Support de tuyaux carré profond, dim. int.	46 mm
Support de tuyaux carré large, dim. int.	46 mm
Ø support de tuyaux rond, dim. int.	36 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Support