

Garant GRIDLINE

Support de tuyaux, Type: 5**Données de commande**

N° commande	998162 5
GTIN	4067263139065
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Support de tuyaux pour fixation sur des portes ou des parois de conteneurs. Avec 2 supports de tuyaux carrés et 3 supports de tuyaux ronds pour le stockage de barres ou similaires.

Adapté(s) pour:

Aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur	450 mm
Profondeur	55 mm
Charge admissible par support de tuyaux	15 kg
Profondeur du support de tuyaux carré	50 mm
Ø support de tuyaux rond	42 mm
Poids	8 kg
Nombre de supports de tuyaux carrés	2

Support de tuyaux carré large	50 mm
Largeur	500 mm
Nombre de supports de tuyaux ronds	3
Charge admissible totale	75 kg
Support de tuyaux carré profond, dim. int.	46 mm
Support de tuyaux carré large, dim. int.	46 mm
Ø support de tuyaux rond, dim. int.	36 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Support