



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 14mm



Données de commande

N° commande	235505 14
GTIN	4047109090699
Classe d'article	24P

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Longueur de col L_A : 77 mm

Ø queue ABS® D_s : 50 mm

Code ISO plaquette: SOEX 050204 13-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Description technique

Long. utile L_1	42 mm
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOEX 050204 13-..

Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	14
Longueur totale L	108 mm
Longueur de col L _A	77 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP1	239652 6IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6