

 KOMET

**Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 24mm**

**Données de commande**

N° commande	235505 24
GTIN	4047109026094
Classe d'article	24P

**Description**
**Exécution:**

Avec queue ABS®.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 236520 – 236576.

**Livraison:**

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

**Remarque(s):**

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

Longueur de col  $L_A$ : 107 mm

Ø queue ABS®  $D_s$ : 50 mm

Code ISO plaquette: SOEX 07T308 23-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Long. utile $L_1$	72 mm
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOEX 07T308 23-..

Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	24
Longueur totale L	138 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	107 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP1	239652 8IP1