



## Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 38mm



### Données de commande

N° commande	238372 38
GTIN	4047109079786
Classe d'article	24I

### Description technique

Course de réglage d'approche S	6,5 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	Ø-3,2 mm
Vitesse de rotation max.	31000 min <sup>-1</sup>
Ø min. D <sub>min</sub>	38
Hauteur H	17,5 mm
Porte-plaquettes	238374 38-50
Ø plage de broche	38 - 51 mm
Têtes micrométriques	238370 38
Type de produit	Broche

### Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers  
l'avant Pour M03 Taille 38-50

238374 38-50

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 38 mm

238370 38