



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 20mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 235502 20     |
| GTIN             | 4047109024410 |
| Classe d'article | 24P           |

### Description

#### Exécution:

##### Avec queue combinée.

- Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
- Angle de pointe 174° pour fonds d'alésage plans.

#### Utilisation:

- Utilisation en position fixe ou rotative.
- Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
- Pour perçages avec une tolérance de  $\pm 0,2$  mm.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Longueur de col  $L_A$ : 84 mm

Ø queue  $D_s$ : 25 mm

Long. queue  $L_s$ : 56 mm

Code ISO plaquette: SOEX 060306 18-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

### Description technique

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Long. utile $L_1$          | 60 mm                |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Code ISO plaquette         | SOEX 060306 18-..    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                                | 25 mm                  |
| Nombre de dents Z                                     | 1                      |
| Long. queue L <sub>s</sub>                            | 56 mm                  |
| Série   | KUB Quatron®           |
| Ø nom. D  | 20                     |
| Longueur totale L                                     | 140 mm                 |
| Longueur de col L <sub>A</sub>                        | 84 mm                  |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D                    |
| Queue   | DIN 6535 HE, DIN 6595  |
| Application de perçage                                | Centrage               |
| Application de perçage                                | Perçage                |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage                                | Perçage transversal    |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet      |
| Application de perçage                                | Perçage d'une cavité   |
| Application de perçage                                | Sortie en biais        |
| Application de perçage                                | convexe                |
| Arrosage interne                                      | oui                    |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes    |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, tige E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP   | 674252 6IP  |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm    | 211750 1,0  |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2 | 239652 6IP2 |