

**Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 50mm****Données de commande**

N° commande	238372 50
GTIN	4047109079793
Classe d'article	24I

Description technique

Hauteur H	17,5 mm
Ø min. D _{min}	50
Porte-plaquettes	238374 38-50
Course de réglage d'approche S	6,5 mm
Ø plage de broche	50 - 63 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	Ø-3,5 mm
Vitesse de rotation max.	24000 min ⁻¹
Têtes micrométriques	238370 38
Type de produit	Broche

Accessoires

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 38 mm

238370 38

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 38-50

238374 38-50