

 KOMET

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 20,5mm

Données de commande

N° commande	235505 20,5
GTIN	4047109026049
Classe d'article	24P

Description
Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Longueur de col L_A : 98 mm

Ø queue ABS® D_s : 50 mm

Code ISO plaquette: SOEX 060306 18-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Description technique

Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Code ISO plaquette	SOEX 060306 18-..
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Long. utile L_1	63 mm

Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	20,5
Longueur totale L	129 mm
Longueur de col L _A	98 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2	239652 6IP2
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0