



Protection de montant de rayonnage RackGuard™ étroite, Type: SL



Données de commande

N° commande	994419 SL
GTIN	5056116703927
Classe d'article	99T

Description

Exécution:

La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L'énergie d'impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d'abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d'impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d'impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

Norme:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S625-A18. Largeur de support 100 mm. Rayonnages à palettes 991212 réf. 4000, 4500, 5000; 991217 réf. 4000, 4500, 5000; 991222 toutes réf.; 991227 toutes réf.

Remarque(s):

Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.

Fiche technique

La protection de montant de rayonnage ne peut être fixée que sur le montant central. Elle n'est pas autorisée comme protection antichocs d'angle. Protections antichocs d'angle et protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.

Description technique

Hauteur	400 mm
Poids	1,6 kg
Profondeur B max.	45 mm
Largeur A max.	102 mm
Type de produit	Protection antichocs