

 **KOMET**
**Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 42mm**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 235502 42     |
| GTIN             | 4047109026537 |
| Classe d'article | 24P           |

## Description

**Exécution:**
**Avec queue combinée.**

- Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
- Angle de pointe 174° pour fonds d'alésage plans.

**Utilisation:**

- Utilisation en position fixe ou rotative.
- Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
- Pour perçages avec une tolérance de  $\pm 0,2$  mm.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

**Livraison:**

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

pour Ø pouce: 1 21/32 pouce

Longueur de col  $L_A$ : 165 mm

Ø queue  $D_s$ : 32 mm

Long. queue  $L_s$ : 60 mm

Code ISO plaquette: SOEX 120508 44-..

Jeu de vis pour plaquettes: 239652 20IP (6,3 Nm)

## Description technique

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Nombre de dents Z  | 1                 |
| Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes                            | 239652 20IP (6,3 Nm)   |
| Long. utile L <sub>1</sub>                            | 126 mm                 |
| Ø queue D <sub>s</sub>                                | 32 mm                  |
| Long. queue L <sub>s</sub>                            | 60 mm                  |
| Série   | KUB Quatron®           |
| Ø nom. D  | 42                     |
| pour Ø pouce  | 1 21/32 pouce          |
| Longueur totale L                                     | 225 mm                 |
| Longueur de col L <sub>A</sub>                        | 165 mm                 |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D                    |
| Queue   | DIN 6535 HE, DIN 6595  |
| Application de perçage                                | Centrage               |
| Application de perçage                                | Perçage                |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage                                | Perçage transversal    |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet      |
| Application de perçage                                | Perçage d'une cavité   |
| Application de perçage                                | Sortie en biais        |
| Application de perçage                                | convexe                |
| Arrosage interne                                      | oui                    |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes    |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP              | 239652 20IP |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP          | 674252 20IP |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600