

**Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 62mm****Données de commande**

N° commande	238372 62
GTIN	4047109077164
Classe d'article	24I

Description technique

Ø min. D _{min}	62
Ø plage de broche	62 - 83 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	55 mm
Hauteur H	23 mm
Vitesse de rotation max.	18500 min ⁻¹
Course de réglage d'approche S	10 mm
Porte-plaquettes	238374 62-82
Têtes micrométriques	238370 62
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 62-82

238374 62-82

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 62 mm

238370 62