

**Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 82mm****Données de commande**

N° commande	238372 82
GTIN	4047109077157
Classe d'article	24I

Description technique

Porte-plaquettes	238374 62-82
Course de réglage d'approche S	10,5 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	71 mm
Ø plage de broche	82 - 103 mm
Hauteur H	23 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø min. D _{min}	82
Têtes micrométriques	238370 62
Type de produit	Broche

Accessoires

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 62 mm

238370 62

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 62-82

238374 62-82