


Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 27mm

Données de commande

N° commande	235505 27
GTIN	4047109026209
Classe d'article	24P

Description
Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5 \text{ mm}$.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Ø queue ABS® D _s	50 mm
Nombre de dents Z	1
Long. utile L ₁	81 mm
Code ISO plaquette	SOEX 07T308 23-..
Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	27
pour Ø pouce	1 1/16 pouce

Longueur totale L	147 mm
Longueur de col L _A	116 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP1	239652 8IP1