

**Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 128mm****Données de commande**

N° commande	238372 128
GTIN	4047109073791
Classe d'article	24I

Description technique

Porte-plaquettes	238374 100-166
Hauteur H	26 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	109 mm
Vitesse de rotation max.	10000 min ⁻¹
Course de réglage d'approche S	20 mm
Ø min. D _{min}	128
Ø plage de broche	128 - 169 mm
Têtes micrométriques	238370 100
Type de produit	Broche

Accessoires

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 100 mm

238370 100

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 100-166

238374 100-166