


Outil pont pour M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 166mm

Données de commande

N° commande	238372 166
GTIN	4047109073807
Classe d'article	24I

Description technique

Vitesse de rotation max.	8000 min ⁻¹
Ø min. D _{min}	166
Hauteur H	26 mm
Porte-plaquettes	238374 100-166
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	166 mm
Course de réglage d'approche S	20,5 mm
Ø plage de broche	166 - 206 mm
Têtes micrométriques	238370 100
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 100-166

238374 100-166

Tête micrométrique M03Speed KOMET® Ø Dmin 100 mm

238370 100