


DNGA 150612, PT600M, Applications: GG

Données de commande

N° commande	255823 GG
GTIN	4960664545698
Classe d'article	25F

Description
Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement **MEGACOAT**.

Nuance: PT600M

Chanfreinage: T02025

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 550 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 550 m/min
Avance f	0,15 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm

Applications	GG
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Chanfreinage	T02025
Nuance	PT600M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	DNGA 150612
Nombre de changements/dents	4
Attribut des noms de produit	PT600M
Type de produit	Plaquette pour tournage