

Garant
Porte-outils à bride eco, court, gauche, Carré / plaquette: 16/12 mm

Données de commande

N° commande	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PCLNR/L 1620X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 81 mm

Sous-plaquette: 259031 11

Description technique

Vis de levier	259018 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Ressort	259046 1
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 1620X12

Levier	259015 3
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	259031 11
Longueur totale L	81 mm
Type d'utilisation	gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de levier Type 2	259018 2
Sous-plaquette Type 11	259031 11
Ressort Type 1	259046 1
Levier Type 3	259015 3