

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaque: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Levier	259015 12
Taille plaque	16 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Vis de levier	259018 11
Jeu de ressorts	259044 6
Sous-plaque	259031 35
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 3232P16
Plaque adaptée	CN.. 1606..
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 12	259015 12
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Sous-plaquette Type 35	259031 35