

Garant
Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm

Données de commande

N° commande	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Taille plaquette	19 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Longueur de tête L ₁	40 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 3232P19
Sous-plaquette	259031 36
Vis de levier	259018 13
Jeu de ressorts	259044 7
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Levier	259015 13
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 13	259015 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7