

Garant
Porte-outils à bride eco, court, gauche, Carré / plaquette: 25/12 mm

Données de commande

N° commande	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PCLNR/L 2525X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 105,5 mm

Sous-plaquette: 259031 11

Description technique

Ressort	259046 1
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2525X12
Levier	259015 3
Sous-plaquette	259031 11

Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis de levier	259018 2
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	105,5 mm
Type d'utilisation	gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 3	259015 3
Sous-plaquette Type 11	259031 11
Vis de levier Type 2	259018 2
Ressort Type 1	259046 1