

Garant
Porte-outils à bride eco-QT, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Associez les avantages de Garant eco à ceux du changement de plaquette sans outil.

Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.

Réduction simple et pratique des temps morts.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2525X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 103,5 mm

Sous-plaquette: 259031 11

Description technique

Longueur de tête L ₁	32 mm
---------------------------------	-------

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	259025 1
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525X12
Bride	259038 7
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 11
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	103,5 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 7	259038 7
Vis pour sous-plaquette Type 1	259025 1
Bride de serrage	259351
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette	259167
Bride de serrage Type 11	259038 11
Sous-plaquette	259214
Bride de serrage	259531

Sous-plaquette Type 11	259031 11
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15