



## Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Easy, Type: 18

### Données de commande

N° commande	082003 18
GTIN	4250004100718
Classe d'article	04S

### Description

#### Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et destinés aux débutants, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select Easy.

- **2 modes d'ultrasons.**
- **Température réglable par incréments de 5 °C.**
- **Sélecteur électronique et affichage par LED de tous les états de fonctionnement.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré.**

#### Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

#### Livraison:

Sans panier.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

### Description technique

Longueur appareil	405 mm
Indice de protection IP	IP 20

Puissance absorbée	200 W
Longueur cuve de nettoyage	300 mm
Référence fabricant	Elmasonic Easy 18L
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	230 V
Largeur cuve de nettoyage	270 mm
Hauteur appareil	330 mm
Hauteur cuve de nettoyage	195 mm
Puissance de chauffage	800 W
Largeur appareil	375 mm
Volume	17,8 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons