## Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 16/09mm



## Données de commande

N° commande	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Classe d'article	21T

## **Description technique**

Vis de levier	259018 6
Longueur de tête L₁	25 mm
Sous-plaquette	259031 27
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 1616H09
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Levier	259015 9
Plaquette adaptée	CN 09T3
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré



Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## **Accessoires**

Jeu de ressorts10 pièces Type 5	259044 5
Levier Type 9	259015 9
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de poinçons10 pièces Type 3	259047 3