

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	20 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Levier	259015 9
Longueur de tête L ₁	28 mm
Sous-plaquette	259031 27
Taille plaquette	9 mm
Vis de levier	259018 6
Jeu de ressorts	259044 5
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020K09
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 27	259031 27
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5