



### Pince de préhension frontale, Longueur totale: 125mm



#### Données de commande

N° commande	708310 125
GTIN	4069515040778
Classe d'article	72B

#### Description

##### Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée. Branche avec gaine multimatière.

##### Utilisation:

Pour la préhension, le serrage et le desserrage des têtes de vis et de boulons, ainsi que pour le serrage de matériaux profilés et plats.

1. Ajustez les mâchoires de prise à la tête de vis à l'aide de la vis moletée.

2. Serrez la vis de réglage encore de 90 à 180° dans le sens horaire.

3. Appuyez sur les branches pour verrouiller les mâchoires. Tournez et desserrez la vis.

##### Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité

##### Remarque(s):

Ressort de rechange 708301 réf. 5CJ et 8,5CJ.

#### Description technique

Capacité de serrage	26 mm
Longueur totale	125 mm
Longueur mâchoires (zone dentée)	20 mm
Capacité de serrage pour tête de vis Ø	3 - 9,5 mm
Type de produit	Pinces-étaux

## Fiche technique