

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	33 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2525M09
Jeu de ressorts	259044 5
Sous-plaquette	259031 27
Vis de levier	259018 6
Taille plaquette	9 mm
Levier	259015 9
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Levier Type 9	259015 9