

Garant
Porte-outils QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Classe d'article	21U

Description
Utilisation:

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Réduction simple et pratique des temps morts.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2025K12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 3

Description technique

Longueur de tête L ₁	32 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2025K12
Sous-plaquette	259031 3
Bride	259038 7
Vis pour sous-plaquette	259025 4

Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette	259201
Sous-plaquette Type 3	259031 3
Bride de serrage	259351
Bride de serrage Type 7	259038 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage	259531
Bride de serrage Type 11	259038 11
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette	259171