

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	25 mm
Sous-plaquette	259031 2
Taille de queue	16 mm
Levier	259015 2
Jeu de ressorts	259044 2
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis de levier	259018 8
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 1616H12
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Jeu de ressorts10 pièces Type 2	259044 2
Jeu de poinçons10 pièces Type 2	259047 2