



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 65mm



Données de commande

N° commande	235505 65
GTIN	4047109084780
Classe d'article	24P

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5 \text{ mm}$.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Long. utile L_1	195 mm
Code ISO plaquette	SOEX 090408 32-..
Ø queue ABS® D_s	80 mm
Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	65
pour Ø pouce	2 9/16 pouce

Longueur totale L	293 mm
Longueur de col L _A	250 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP