


**Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 55mm**


## Données de commande

N° commande	235505 55
GTIN	4047109084681
Classe d'article	24P

## Description

**Exécution:**

Avec queue ABS®.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 236520 – 236576.

**Livraison:**

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

**Remarque(s):**

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

## Description technique

Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Code ISO plaquette	SOEX 090408 32-..
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Long. utile L <sub>1</sub>	165 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	55
Longueur totale L	263 mm

Longueur de col L <sub>A</sub>	220 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP