

Garant
Porte-outils à bride eco, court, droite, Carré / plaquette: 20/12 mm

Données de commande

N° commande	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PCLNR/L 2020X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 93 mm

Sous-plaquette: 259031 11

Description technique

Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020X12
Ressort	259046 1
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm

Taille plaquette	12 mm
Levier	259015 3
Longueur de tête L ₁	34 mm
Sous-plaquette	259031 11
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L	93 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 11	259031 11
Levier Type 3	259015 3
Ressort Type 1	259046 1
Vis de levier Type 2	259018 2