

**Garant****Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2020K12
Bride, vis, ressort	259035 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 2
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 10	259025 10
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Bride complète Type 2	259035 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500