



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 28mm



### Données de commande

N° commande	235507 28
GTIN	4047109091221
Classe d'article	24P

### Description

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Nombre de dents Z	1
Long. utile $L_1$	112 mm
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Code ISO plaquette	SOEX 090408 32-...
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	28
Longueur totale L	178 mm
Longueur de col $L_A$	147 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1