



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 15mm



Données de commande

N° commande	235507 15
GTIN	4047109091092
Classe d'article	24P

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576. Inapproprié pour l'usinage de l'inox.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm**, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5$ mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Long. utile L_1	60 mm
Code ISO plaquette	SOEX 050204 13-...
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	15
Longueur totale L	126 mm
Longueur de col L_A	95 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP1	239652 6IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6