

 KOMET

**Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 46mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 235505 46     |
| GTIN             | 4047109084599 |
| Classe d'article | 24P           |

**Description**
**Exécution:**

Avec queue ABS®.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 236520 – 236576.

**Livraison:**

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

**Remarque(s):**

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

**Description technique**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes  | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Ø queue ABS® D <sub>s</sub> | 63 mm                |
| Long. utile L <sub>1</sub>  | 138 mm               |
| Code ISO plaquette          | SOEX 07T308 23-..    |
| Nombre de dents Z           | 1                    |
| Série                       | KUB Quatron®         |
| Ø nom. D                    | 46                   |
| pour Ø pouce                | 1 13/16 pouce        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Longueur totale L                                     | 231 mm                 |
| Longueur de col L <sub>A</sub>                        | 193 mm                 |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D                    |
| Queue                                                 | ABS                    |
| Application de perçage                                | Centrage               |
| Application de perçage                                | Perçage                |
| Application de perçage                                | Perçage transversal    |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet      |
| Application de perçage                                | Perçage d'une cavité   |
| Application de perçage                                | Sortie en biais        |
| Application de perçage                                | convexe                |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique |
| Arrosage interne                                      | oui                    |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes    |

## Accessoires

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP  |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP1    | 239652 8IP1 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm       | 211750 1,3  |