

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Levier	259015 2
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020K12
Longueur de tête L ₁	28 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259031 2
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2