



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 38mm



Données de commande

N° commande	235507 38
GTIN	4047109098541
Classe d'article	24P

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5 \text{ mm}$.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents Z	1
Long. utile L_1	152 mm
Ø queue ABS® D_s	63 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Code ISO plaquette	SOEX 120508 44-...
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	38
Longueur totale L	240 mm
Longueur de col L_A	202 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600