

Garant
Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/12mm


Données de commande

N° commande	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	33 mm
Taille plaquette	12 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Sous-plaquette	259031 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis de levier	259018 2
Levier	259015 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2525M12
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Levier Type 2	259015 2