

**Garant****Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 2
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Bride, vis, ressort	259035 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Taille plaquette	12 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M12
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 10

259025 10

Bride complète Type 2

259035 2

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Sous-plaquette Type 2

259031 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500