



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 58mm



Données de commande

N° commande	235505 58
GTIN	4047109084711
Classe d'article	24P

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Code ISO plaquette	SOEX 090408 32-..
Ø queue ABS® D _s	80 mm
Long. utile L ₁	174 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	58
pour Ø pouce	2 9/32 pouce

Longueur totale L	272 mm
Longueur de col L _A	229 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1