

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/12mm****Données de commande**

N° commande	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	DCLNR/L 3232P12
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Taille plaquette	12 mm
Bride, vis, ressort	259035 2
Sous-plaquette	259031 2
Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Bride complète Type 2	259035 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Vis pour sous-plaquette Type 10	259025 10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500