



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 22,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 235507 22,5 |
| GTIN | 4047109096158 |
| Classe d'article | 24P |

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5 \text{ mm}$.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-... |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Ø queue ABS® D _s | 50 mm |
| Long. utile L ₁ | 92 mm |
| Série | KUB Quatron® |
| Ø nom. D | 22,5 |
| Longueur totale L | 158 mm |
| Longueur de col L _A | 127 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D |

| | |
|------------------|---------------------|
| Queue | ABS |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm | 211750 1,3 |