

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/12mm****Données de commande**

N° commande	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Vis de levier	259018 2
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 3232P12
Jeu de ressorts	259044 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 2
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2