

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/12mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250018 32/12  |
| GTIN             | 4045197654304 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Taille de queue                      | 32 mm           |
| Taille plaquette                     | 12 mm           |
| Plaquette adaptée                    | CN.. 1204..     |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 40 mm           |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 30 mm           |
| Jeu de goupilles à ressort           | 259047 2        |
| Levier                               | 259015 2        |
| Jeu de ressorts                      | 259044 2        |
| Sous-plaquette                       | 259031 2        |
| Code ISO porte-outils                | PCLNR/L 3232P12 |
| Vis de levier                        | 259018 2        |
| Longueur totale L                    | 170 mm          |
| Norme                                | Norme usine     |
| Type d'utilisation                   | à droite        |
| Arrosage interne                     | non             |
| Angle d'attaque κ                    | 95 degré        |

## Fiche technique

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Dressage                        |
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis              |

### Accessoires

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 2 | 259047 2 |
| VIS DE LEVIER Type 2             | 259018 2 |
| Levier Type 2                    | 259015 2 |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 2 | 259044 2 |
| Sous-plaquette Type 2            | 259031 2 |