



Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 32mm



Données de commande

N° commande	235507 32
GTIN	4047109097421
Classe d'article	24P

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = $D+0,5 \text{ mm}$.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Code ISO plaquette	SOEX 090408 32-...
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø queue ABS® D _s	63 mm
Nombre de dents Z	1
Long. utile L ₁	128 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	32
Longueur totale L	206 mm
Longueur de col L _A	168 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1